

ZCKD21

CABECOTE FIM DE CURSO ALAVANCA COM ROLDANA 1SRP ZCKD21



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça do atuador
Compatibilidade do produto	XCKM XCKL
Corpo associado	ZCKMD35 ZCKMD31H7 ZCKL5H7 ZCKLD35 ZCKMD39H29 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKM7H29 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKMD35H7 ZCKLD37 ZCKM1 ZCKL1H7 ZCKLD39 ZCKMD39H7 ZCKMD31H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKMD31 ZCKM7H7 ZCKM9 ZCKMD37H29 ZCKM6 ZCKM1H29 ZCKL1 ZCKLD37H7 ZCKM6H29 ZCKM8 ZCKM1H7 ZCKM7 ZCKL5 ZCKM5 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKLD31 ZCKL7H7 ZCKMD37H7 ZCKMD35H29 ZCKMD39 ZCKL7 ZCKM8H7
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório Linear
Tipo de operador	Atuador da alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 direção

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com
Material do cabeçote	Plástico


Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	85,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,660 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	896
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	92,148 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------