



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça giratória
Compatibilidade do produto	XCKS XCKL XCKM

Corpo associado	ZCKSD35H29 ZCKM1H7 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS7H29 ZCKS7 ZCKLD37H7 ZCKM7H29 ZCKMD31H29 ZCKS2 ZCKM6 ZCKS2H29 ZCKM5H29 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKSD39 ZCKL5 ZCKMD31 ZCKSD37H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKL1 ZCKM1 ZCKSD31H29 ZCKMD35H7 ZCKS6 ZCKMD37H7 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD31H7 ZCKS9 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKLD37 ZCKM8 ZCKM7 ZCKS5H29 ZCKS1H29 ZCKL7H7 ZCKL8 ZCKS1 ZCKMD39H29 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKS6H29 ZCKLD31 ZCKLD39H7 ZCKL5H7 ZCKLD39 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKSD37 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKM9H29 ZCKSD35 ZCKM6H7 ZCKMD35
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica (comprimento variável ajustável)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 2 sentidos

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Sem
Material do cabeçote	Plástico


Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,400 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,907 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS exemption information	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------