

Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeçote	Cabeça multidirecional
Compatibilidade do produto	XCKJ
Corpo associado	ZCKJ5H7 ZCKJD39 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ5H29 ZCKJ1 ZCKJ11H7 ZCKJ6H29 ZCKJ21 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ9H7 ZCKJD35 ZCKJD39H7 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJD37 ZCKJD37H7 ZCKJ21H7 ZCKJ8H7 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJD31H7 ZCKJ11 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2H7 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJD35H7
Movimento da cabeça de funcionamento	Multidirecional
Tipo de operador	Filamento Retorno por mola
Tipo de abordagem	Abordagem multidirecional

Complementar

Atuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Ruptura positiva	Sem
Material do cabeçote	Metal


Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,900 cm
Package 1 Width	3,900 cm
Package 1 Length	16,600 cm
Package 1 Weight	124,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,571 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Informações de Isenção RoHS	 Sim
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	No

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------