



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKE
Tipo de cabeçote	Cabeça giratória
Compatibilidade do produto	XCKJ
Alavanca associada	ZCKY71 ZCKY61
Corpo associado	ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1 ZCKJ21 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJD39H7 ZCKJ9 ZCKJ1H7 ZCKJD39H29 ZCKJD31H29 ZCKJ11 ZCKJ21H7 ZCKJD31
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Estático sem alavanca de funcionamento Posições fixas
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 2 sentidos

Complementar

Atuação do interruptor	A partir da esquerda e da direita
Ruptura positiva	Com
Material do cabeçote	Metal

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,800 cm
Package 1 Length	11,400 cm
Package 1 Weight	195,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,947 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
RoHS exemption information	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------