



### Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKY
Compatibilidade do produto	XCKJ
Cabeça associada	ZCKE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca com haste Retorno por mola fibra de vidro (haste redonda de 3 mm, C = 125 mm)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

### Complementar

Atuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Ruptura positiva	Sem

### Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão -40...70 °C para temperatura baixa 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C ambiente padrão -40...70 °C temperatura baixa 10...120 °C alta temperatura
Característica do ambiente da aplicação	Temperatura baixa Ambiente padrão Alta temperatura

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	1,500 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	15,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	461,000 g

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilizada pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------