

# A9C18309

## AUXILIAR 2 ENTRADAS COMANDO IACTC 24...48VAC CONTATOR ICT(MANUAL- IMPULSIONAL)



### Principal

Linha	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de entrada com duplo controle
Nome abreviado do dispositivo	iACTc
Tensão de circuito de controle	24...48 V CA 50/60 Hz impulso 250 ms 24...48 V CA 50/60 Hz mantido
Tensão nominal de alimentação [Us]	24...48 V CA a 50/60 Hz

### Complementar

Corrente de saída máxima	0,2 A retenção 2 A irrupção
Consumo de potência de manutenção VA	3 VA
Modo de montagem	Fixado, no lado esquerdo do CT
Suporte de montagem	Trilho DIN
Desvios de 9 mm	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Cor	Branco
Categoria de sobretensão	III
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	4 kV
[Ui] tensão de isolamento nominal	440 V
Normas	IEC/EN 61095
Conexões - terminais	Circuito de controle: terminais tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm <sup>2</sup> Flexível Circuito de controle: terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1,5 mm <sup>2</sup> rígido Circuito de controle: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rígido Circuito de controle: terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexível com virola Circuito de controle: presilhas amarelas
Comprimento da decapagem do fio	9 mm
Torque de aperto	0,8 N.m
Compatibilidade da linha	Acti9 iCT
Seguimento de mercado	Pequeno comércio Residencial
Código de compatibilidade	IACTc
<b>Meio ambiente</b>	
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	88,0 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	7,9 cm
Pacote 1 Comprimento	9,0 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	2,295 kg
Pacote 2 Altura	15,0 cm
Largura do pacote 2	15,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm

## Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------