



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Extensão para relé de impulso
Nome abreviado do dispositivo	IETL iTL 16
Aplicação de relé	Controle remoto
Descrição de polos	2P
Composição de contatos de polos	1 C/O + 1 NA
[In] corrente nominal	16 A
Tipo de rede	CA

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	415 V CA 50/60 Hz
Tipo de controle	Alavanca articulada Controle remoto
Tipo do sinal de controle	Impulso
Frequência de comutação	5 operações de comutação/minuto
Duração do impulso	50 ms
Tipo de controle à distância	Botão de pressão luminoso 3 mA
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
[Uc] Tensão do circuito de controle	24 V CA 50/60 Hz 12 V CC
Potência de irrupção da alimentação	19 VA
Modo de montagem	Fixo, à direita de TL
Suporte de montagem	Trilho DIN de 35mm
Desvios de 9 mm	2
Altura	60 mm
Largura	18 mm
Profundidade	84 mm
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	CA-21: 200000 ciclos CA-22: 100000 ciclos
Conexões - terminais	Terminais tipo túnel - <= 6 mm ²
Terminal da conexão auxiliar	Terminais tipo túnel circuito de controle em 0,5...6 mm ²
Compatibilidade da linha	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi
Compatibilidade do produto	ITL 16A

Meio ambiente

Normas	EN 669-2-2 EN 669-1
Certificações do produto	GOST
Etiquetas de qualidade	CEBEC KEMA IMQ VDE NF
Nível de ruído	60 dB
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Grau de poluição	3
Tropicalização	2 conforme IEC 60068-1
Umidade relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	114,0 g
Pacote 1 Altura	2,8 cm
Pacote 1 largura	7,8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	72
Peso do pacote 2	10,014 kg
Pacote 2 Altura	30,0 cm
Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	BB1
Número de unidades no pacote 3	8
Pacote 3 Peso	1,046 kg
Pacote 3 Altura	8,7 cm
Largura do pacote 3	10,0 cm
Pacote 3 Comprimento	26,7 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------