



### Principal

Aplicação do dispositivo	Distribuição Controle
Linha	Acti 9
Nome do produto	Reflex iC60
Nome abreviado do dispositivo	Reflex iC60H
Tipo de produto ou componente	Contator com disjuntor integrado
Descrição de polos	2P
Número de polos protegidos	2
Tipo de rede	CA
Tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
Curva de Tempo-Corrente	C

### Complementar

[In] corrente nominal	25 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Código de capacidade de interrupção	H
Capacidade de corte	30 KA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 15 KA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA
Indicação de posição do contato	Sim
Tipo de controle	Comando à distância por comando contínuo Alavanca articulada Botão ON/OFF Controle à distância por pulso
Tipo do sinal de controle	Impulso Mantido muito baixa tensão Mantido
Sinalização local	LED piscando: dispositivo aberto LED piscando: dispositivo de superaquecimento LED verde: dispositivo ON LED piscando: dispositivo pronto LED vermelho: falta
[Uc] Tensão do circuito de controle	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensão nominal de alimentação [Us]	230 V CA a 50/60 Hz
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Trilho DIN de 35mm
Desvios de 9 mm	9
Altura	84 mm
Largura	81 mm
Profundidade	77 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Durabilidade elétrica	CA-1: 50000 ciclos CA 50 Hz

Provisão para bloqueio por cadeado	Bloqueio por cadeado
Descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição DESLIGAR
Proteção de fuga à terra	Bloco separado
Compatibilidade do produto	Com comunicação

### Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Grau de poluição	3
Tropicalização	2
Umidade relativa	93 % a 40 °C

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	581,0 g
Pacote 1 Altura	9,0 cm
Pacote 1 largura	11,2 cm
Pacote 1 Comprimento	16,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	8,621 kg
Pacote 2 Altura	30,0 cm
Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm

### Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

### Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------