

METSECT5MD050

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500/5A DIAMETRO 40MM JANELAS 50X12 E 40X20MM

Principal

Linha	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0.2 a 4 VA Classe 1 a 6 VA
[In] Corrente nominal	500 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizados para barramentos e cabos
Relação do transformador de corrente	500/5
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	30 kA
Atual suportar dinâmica	2,5 Ith
Fator de segurança máximo	5
[Ue] tensão de operação nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão de isolamento nominal	3 kV
Modo de montagem	Parafuso de fixação isolada De encaixe Por parafusos
Suporte de montagem	Trilho DIN Barramento Placa de montagem
Largura	Fora: 70 mm
Altura	Fora: 95 mm
Profundidade	Frame : 45 mm Total : 65 mm
Diâmetro	40 mm
Peso líquido	0,329 kg
[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada	3 kV
Classe de isolamento elétrico	Classe B
Diâmetro externo do cabo	40 mm
Abertura de barras	50,5 x 12,5 40.5 x 20.5
Selagem	Sem

Meio ambiente

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificações do produto	CE
Grau de proteção IP	IP20
Umidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	339,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,674 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade com isenções
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	Sim
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
REEE	O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Recolha de produtos	No

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------