



Principal

Linha	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0.2 a 4 VA Classe 1 a 6 VA
[In] corrente nominal	500 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizados para barramentos e cabos
Relação do transformador de corrente	500/5
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	30 kA
Atual suportar dinâmica	2,5 Ith
Fator de segurança máximo	5
[Ue] tensão de operação nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão de isolamento nominal	3 kV
Modo de montagem	Parafuso de fixação isolada De encaixe Por parafusos
Suporte de montagem	Trilho DIN Barramento Placa de montagem
Largura	Fora: 70 mm
Altura	Fora: 95 mm
Profundidade	Frame : 45 mm Total : 65 mm
Diâmetro	40 mm
Peso líquido	0,329 kg
[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada	3 kV
Classe de isolamento elétrico	Classe B
Diâmetro externo do cabo	40 mm
Abertura de barras	50,5 x 12,5 40,5 x 20,5
Selagem	Sem

Meio ambiente

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificações do produto	CE
Grau de proteção IP	IP20
Umidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	339,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,674 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------