

MIP10118

QUADRO DE DISTRIBUICAO MINI PRAGMA SOBREPOR 1 FILA 18 MODULOS PORTA OPACA



Principal

Linha	Resi9
Nome do produto	Resi9 MP
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de invólucro	Invólucro modular
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Simplex
Largura	Fora: 376 mm
Altura	Fora: 228 mm
Profundidade	Fora: 103 mm

Complementar

Montagem em invólucro	Sobrepor
Desvios de 9 mm	36
Número total de módulos de 18 mm	18
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem
Entrada de cabo	1 flange de entrocamento 1 flange sem revestimento
Função de bloco de terminais	Sem
Material do invólucro	Parte traseira: tecnoplástico Porta: tecnoplástico Face frontal: tecnoplástico
Profundidade interna	80 mm
Cor	Porta: Branco (RAL 9003) Face frontal: Branco (RAL 9003)
Seguimento de mercado	Residencial

Meio ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de qualidade	IMQ
Resistência a incêndios	Porta: 650 °C Parte traseira: 650 °C Face frontal: 650 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de proteção IK	IK07
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	890,0 g
Pacote 1 Altura	10,3 cm
Pacote 1 largura	22,8 cm
Pacote 1 Comprimento	37,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	4,55 kg
Pacote 2 Altura	30,0 cm
Largura do pacote 2	52,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	84,8 kg
Pacote 3 Altura	120,0 cm
Largura do pacote 3	80,0 cm
Pacote 3 Comprimento	120,0 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------