



Principal

Linha	Resi9
Tipo de produto ou componente	Face frontal
Tipo de placa frontal	Simples
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade da linha	Resi9 MP

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir
Tipo de cobertura frontal	Simples
Número de linhas horizontais	3
Número de módulos com 18 mm por linha	12
Número total de módulos de 18 mm	36
Material do invólucro	Porta: tecnoplástico Face frontal: tecnoplástico
Largura	Fora: 294 mm
Altura	Fora: 502 mm
Profundidade	Fora: 18 mm
Cor	Face frontal: Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Normas	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Resistência a incêndios	Porta: 650 °C Face frontal: 650 °C
Grau de proteção IK	IK07
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	628,0 g
Pacote 1 Altura	3,1 cm
Pacote 1 largura	29,4 cm
Pacote 1 Comprimento	50,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	6,288 kg
Pacote 2 Altura	52 cm
Largura do pacote 2	30 cm

Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	96
Pacote 3 Peso	112,608 kg
Pacote 3 Altura	120 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------