

PRA15213

PORTA TRANSPARENTE PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA 2 FILAS 26 MODULOS



Principal

Linha	Pragma
Tipo de produto ou componente	Porta
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios para quadro

Complementar

Montagem em invólucro	Sobrepor Embutir
Número da chave	Número a ser indicado
Tipo de cobertura frontal	Transparente
Lado de abertura de porta	Direita ou esquerda
Número de linhas horizontais	2
Desvios de 9 mm	26
Número de módulos com 18 mm por linha	13
Número total de módulos de 18 mm	26
Installation description	Montagem em superfície Montagem embutida
Material do invólucro	Tecnoplástico
Largura	336 mm
Altura	450 mm
Profundidade	20 mm
Cor	Incolor

Meio ambiente

Resistência a incêndios	750 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de proteção IK	IK09
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	900,0 g
Unit Type of Package 2	X12

Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	66,0 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------