Planilha de Produto
Características

PRA16113
PORTA OPACA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA 1 FILA 13 MODULOS

Principal

Linha	Pragma
Tipo de produto ou componente	Porta
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios para quadro

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir Sobrepor
Número da chave	Número a ser indicado
Tipo de cobertura frontal	Simples
Lado de abertura de porta	Direita ou esquerda
Número de linhas horizontais	1
Desvios de 9 mm	26
Número de módulos com 18 mm por linha	13
Número total de módulos de 18 mm	13
Installation description	Montagem em superfície Montagem embutida
Material do invólucro	Tecnoplástico
Largura	336 mm
Altura	300 mm
Profundidade	20 mm
Cor	Branco (RAL 9016)

Meio ambiente

Resistência a incêndios	750 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de proteção IK	IK09
Temperatura ambiente para funcionamento	-25…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25…60 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	42,000 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	640,000 g
Unit Type of Package 2	P12

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Number of Units in Package 2	114
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	91,800 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses