



Principal

Linha de produto	Orion
Tipo de produto ou componente	Seccionador
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Equipamento fornecido	De fixação da estrutura Armação de cobertura
Aplicação do dispositivo	Iluminação
Tonalidade de cor	White (RAL 9003)
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Quantidade indivisível de venda	1

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Função de Chaveamento	Comutador de escada
Número de módulos	1 módulo
Número de rocker	1
Atuador	Basculante
Acabamento da superfície	Acetinado
Tratamento da superfície	Não tratada
Corrente nominal	10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz
Capacidade de interrupção de carga mínima	200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Durabilidade elétrica	20000 cycles conforming to IEC 60669
Conexões - terminais	3 screw terminals
Formato da cabeça do parafuso	Pozidriv n 2
Capacidade de conexão de fixação	<= 4 mm ² for rigid cable(s) <= 4 mm ² para entrelaçado cabo(s) <= 4 mm ² for flexible cable(s)
Comprimento da decapagem do fio	11 mm
Sinalização local	LED optional
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: cover Stainless steel: spring PA (polyamide) 66 GF25 FR: inner rocker Liga de prata: contato Brass: terminals Steel: nut Steel: screw
Altura	82,5 mm
Largura	120 mm
Profundidade	37 mm
Profundidade incorporada	25,1 mm
Peso líquido	0,0226 kg

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-5...40 °C
Força dielétrica	2000 V
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificações do produto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grau de proteção IK	IK04
Grau de proteção IP	IP21 D
Característica do ambiente da aplicação	Álcool Fluido para limpeza de janela Acetona Sabonete líquido Amônia Resistente aos raios UV Óleo Peróxido de hidrogénio (H2O2) Alvejante Gasolina
Saúde e questões ambientais	Halogen free

Offer Sustainability

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------