

S71335304

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10AX 250V PL/BR S71335304



Principal

Linha de produto	Orion
Tipo de produto ou componente	Seccionador
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Equipamento fornecido	De fixação da estrutura Armação de cobertura
Aplicação do dispositivo	Iluminação
Tonalidade de cor	Branco (RAL 9003)
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Quantidade indivisível de venda	1

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Função de Chaveamento	Simplex + Paralelo
Número de módulos	3 módulos
Número de rocker	3
Atuador	Basculante
Acabamento da superfície	Acetinado
Tratamento da superfície	Não tratada
Corrente nominal	10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz
Capacidade de interrupção de carga mínima	200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Durabilidade elétrica	20000 ciclos para IEC 60669
Conexões - terminais	Conexão por parafuso
Formato da cabeça do parafuso	Pozidriv n 2
Capacidade de conexão de fixação	<= 4 mm ² para rígido cabo(s) <= 4 mm ² para entrelaçado cabo(s) <= 4 mm ² para Flexível cabo(s)
Comprimento da decapagem do fio	11 mm
Sinalização local	LED opcional
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: mecanismo de balancim PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem PC (policarbonato) GF10 FR: Placa Aço inoxidável: Primavera PA (poliamida) 66 GF25 FR: balancim interior Liga de prata: contato Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso
Altura	82,5 mm
Largura	120 mm
Profundidade	37 mm
Profundidade incorporada	25,1 mm
Peso líquido	0,0635 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Meio ambiente

Temperatura ambiente para armazenamento	-5...40 °C
Força dielétrica	2000 V
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificações do produto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grau de proteção IK	IK04
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Fluido para limpeza de janela Gasolina Acetona Peróxido de hidrogénio (H2O2) Alvejante Sabonete líquido Álcool Óleo Resistente aos raios UV

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	65,0 g
Pacote 1 Altura	3,7 cm
Pacote 1 largura	9,3 cm
Pacote 1 Comprimento	20 cm

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------