



### Principal

Linha de produto	Easy Harmony XA2
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato
Nome abreviado do dispositivo	ZA2E

### Complementar

Tipo e composição dos contatos	1 NA
Operação dos contatos	Abertura lenta
Tipo de bloco de contatos	Único
Uso dos contatos	Contatos padrão
Ruptura positiva	Sem
Durabilidade mecânica	1500000 ciclos
Conexões - terminais	, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme EN 60947-1 , <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> conforme EN 60947-1 , > = 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> conforme EN 60947-1 Terminal faston , tamanho da conexão: 6,3 mm conforme EN 60947-1
Torque de aperto	0,8 N.m
Material de contatos	Liga de prata (Ag/Ni)
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos	10 A Fusível tipo GL conforme IEC 60269-1
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A conforme EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tensão nominal de isolamento	600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	6 kV EN 60947-1
[Ie] corrente nominal de operação	2 A a 230 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 0,2 A a 110 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica	500000 Ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 500000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1

### Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...55 °C
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CE CCC

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	0,014 kg
Pacote 1 Altura	1,502 cm
Pacote 1 largura	2,938 cm
Pacote 1 Comprimento	3,137 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	200
Peso do pacote 2	3481,0 g
Pacote 2 Altura	15,0 cm
Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	PAL
Número de unidades no pacote 3	4000
Pacote 3 Peso	66400,0 g
Pacote 3 Altura	600,0 mm
Largura do pacote 3	800,0 mm
Pacote 3 Comprimento	900,0 mm

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------