





Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Cabeça int. fim curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKD
Tipo de cabeçote	Cabeça giratória
Compatibilidade do produto	XCKS XCKM XCKL
Alavanca associada	ZCKY39 ZCKY33 ZCKY91 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY54 ZCKY81 ZCKY31 ZCKY55 ZCKY41 ZCKY49 ZCKY34

Corpo associado	ZCKMD37H7 ZCKMD37H29 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM1 ZCKL1 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKSD37 ZCKM5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H29 ZCKSD31 ZCKLD35H7 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKMD37 ZCKLD39 ZCKS7 ZCKLD39H7 ZCKL1H7 ZCKM5 ZCKS404H29 ZCKMD39H29 ZCKS8 ZCKMD35 ZCKM9 ZCKS2 ZCKMD35H7 ZCKL7 ZCKM6 ZCKM8H7 ZCKL5 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKS6H29 ZCKSD37H29 ZCKS1H29 ZCKL6 ZCKM9H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKLD37 ZCKM7H29 ZCKS9H29 ZCKS9 ZCKMD31H7 ZCKS8H29 ZCKM6H7 ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM8H29 ZCKS5 ZCKS1 ZCKL8 ZCKS2H29 ZCKL6H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKMD31 ZCKLD35 ZCKM8 ZCKMD39 ZCKS5H29 ZCKS6 ZCKM5H29 ZCKSD39
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Sem alavanca de funcionamento Retorno por mola
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 ou 2 direções programáveis

Complementar

Atuação do interruptor	A partir da esquerda e/ou direita CW e/ou CCW
Ruptura positiva	Sem Com
Material do cabeçote	Plástico

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	73,0 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	6,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,0 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	28
Peso do pacote 2	2,211 kg
Pacote 2 Altura	15,0 cm
Largura do pacote 2	15,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	896
Pacote 3 Peso	78,752 kg
Pacote 3 Altura	75,0 cm
Largura do pacote 3	80,0 cm
Pacote 3 Comprimento	60,0 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaración RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------