



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKY
Compatibilidade do produto	XCKS XCKL XCKM XCKJ
Cabeça associada	ZCKE05 ZCKD05
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica (comprimento variável)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Sem

Meio ambiente


Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão -40...70 °C para temperatura baixa
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C ambiente padrão -40...70 °C temperatura baixa
Característica do ambiente da aplicação	Temperatura baixa Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,566 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilizada pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------