## Principal

Range of product	Acti 9	
Tipo de Producto o Componente	Contacto de señalización de defecto	
Nombre Corto del Dispositivo	SD	
Composición de contactos de señalización	1 C/A	
Corriente nominal (In)	AC-12 3 A at 380415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC	
Pasos de 9 mm	1	
Normas	EN/IEC 60947-5-1	
Certificaciones de Producto	ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA	

#### Complementario

Tipo de montaje	Fijo	
Tipo de montaje	Carril DIN	
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ	
Altura	85,3 mm	
Anchura	9 mm	
Profundidad	73,5 mm	
Peso del producto	30 g	
Color	Blanco	
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,52,5 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal	
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm	
Par de apriete	1 N.m	

#### Entorno

Littorrio		
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1	
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1	
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2550 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C	

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	8,000 cm	
Paquete 1 Ancho	2,000 cm	
Paquete 1 Longitud	9,400 cm	
Paquete 1 Peso	38,000 g	
Tipo de unidad de paquete 2	BB1	

Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,700 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	511,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,084 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3	
Regulación REACh	Declaración De REACh	
REACh libre de SVHC	Sí	
Directiva RoHS de la UE	Cumple 🗗 Declaración RoHS UE	
Toxic de metal pesado libre	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	<b>⊡</b> Sí	
Regulación de RoHS de China	☐ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	🗗 Información De Fin De Vida Útil	
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.	

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	
---------------------	-----------	--