



Principal

Nombre estético	Lunare
Tipo de Producto o Componente	Conmutador de control
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de paquete	Flow-pack

Complementario

Función seccionamiento bajo carga	Triple 1-way
Señalización local	Sin piloto
[In] Corriente Nominal	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
Material	PS (poliestireno)
Número de módulos	3
Fondo empotrado	24,9 mm
Profundidad	33,9 mm
Longitud	123 mm
Altura	9 mm
Ancho	85 mm
Conexiones - terminales	Terminales en pilar
Sección de cable	6 mm ²
Calibre AWG	AWG 8
Modo de fijación	Fijado a presión

Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.669
--------	--------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	21,0 cm
Paquete 1 Peso	0,092 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si

Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------