



Principal

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre estético | Decor |
| Tipo de Producto o Componente | Control switch + power socket-outlet |
| Presentación del dispositivo | Producto completo |
| Configuración de polos de salida | 2P + E |
| Outlet standard deviation | Universal |
| Estándar de salida | Euroestadounidense |
| Tipo de paquete | Flow-pack |

Complementario

| | |
|-----------------------------------|--|
| Función seccionamiento bajo carga | Unidireccional |
| Corriente nominal (In) | 10 A switch (**) 10...15 A Tomas y salida |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 250 V AC |
| Señalización local | With light indicator |
| Material | ABS/PC |
| Fondo empotrado | 28,8 mm |
| Profundidad | 37,8 mm |
| Longitud | 123 mm |
| Altura | 9 mm |
| Ancho | 85 mm |
| Conexiones - terminales | Terminales en pilar |
| Diámetro exterior del cable | 3,6 mm |
| Calibre AWG | AWG 8 |
| Modo de fijación | Fijado a presión |

Entorno

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | IEC ABNT NBR NM 60.669 NEMA |
|--------|-----------------------------------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 15,2 cm |
| Paquete 1 Ancho | 20,3 cm |
| Paquete 1 Longitud | 25,9 cm |
| Paquete 1 Peso | 0,09 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Si |
| Sin mercurio | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|