



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RSLZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSL con capacidad de sujeción: 1 C/O contacto en 60 V DC[RETURN]Reles con montaje plug-in RSL
Tipo y composición de contactos	1 C/O
[I _{th}] corriente térmica convencional	6 A
Tensión de conmutación	110 V CA/CC
Límites de tensión nominal funcionamiento	88...126.5 V
[U _e] tensión asignada de empleo	< 300 V AC

Complementario

Grupo de productos	RSL_CON_110
Forma del pin	Plano
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) Flexible con terminal Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido sin terminal
Código de compatibilidad	RSLZ
Tightening torque ((*))	< 0.4 N.m para M2.5
Modo de fijación	Resorte plástico de compresión (carril DIN simétrico de 35 mm)
[U _{imp}] Tensión de impulso asignada (BIL)	3,6 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Anchura total CAD	6,2 mm
Altura total CAD	78,6 mm
Profundidad total CAD	95 mm
Peso del producto	0,023 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984 UL 508
Certificaciones de Producto	GOST[RETURN]CSA
Marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10,2 cm
Paquete 1 Peso	29 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	10,8 cm
Paquete 2 Peso	294 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1,695 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RSLZVA3

Dimensions Drawings


Dimensions



Hoja de datos del producto RSLZVA3

Connections and Schema


Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2