



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto del Dispositivo	RSZ
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSB with 1 C/O contact at 12 A
Tipo y composición de contactos	1 C/O
[I _{th}] corriente térmica convencional	12 A

Complementario

Forma del pin	Plano
[U _e] tensión asignada de empleo	< 250 V AC
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible con terminal Conectores torn., 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible con terminal Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
[U _{imp}] Tensión de impulso asignada (BIL)	3,6 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	15,5 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA
Marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	35,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,000 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	17,000 cm
Paquete 2 Peso	358,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,148 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto

Dimensions Drawings

RSZE1S35M

Dimensions




- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Hoja de datos del producto RSZE1S35M

Connections and Schema

Wiring Diagram



NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module