



Principal

Gama	Miluz
Nombre estético	Bossa
Tipo de Producto o Componente	Marco de cubierta

Complementario

Presentación del dispositivo	Sin marco
Tono de color	Shining white - tipo de cable: RAL 9003)
Tipo de paquete	Flow-pack
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta
Número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Altura	111 mm
Ancho	125 mm
Profundidad	9 mm

Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.884 ABNT NBR NM 60.669
Certificaciones de Producto	NOM/ANCE[RETURN]RETIE acorde a IEC 60439-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	0,8 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	36 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	21,5 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	540 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------