



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium drives
Compatibilidad de gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV343 excepto accionamientos Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP V1
Conexión eléctrica	1 conector hembra SUB-D 9
Velocidad de transmisión	9.6 kbps...12 Mbps
Direccionamiento	1...126 configurable by graphic terminal/SoMove software Configuration settings
Servicio de comunicación	4 configurable telegrams Mapping of the process data from the master Parameters management compliant con PROFIdrive V4.1 Several DP V1 messaging modes Drive profile native ATV32 acorde a IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tipo de pantalla	1 LED para RUN 1 LED para fallo de bus (BF)
Diagnostic function	Diagnostic data con VSD status Host drive handled from two masters (MS0 y MS1) Standard identification y maintenance requests
Perfil del autobús	PROFIdrive CiA 403

Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	6,100 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,643 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------