

Hoja de datos del producto

Características

XACA9412

Cabezal redonda para pulsador negro, ruptura lenta, XAC-A, protegido



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Cabezal para pulsador
Nombre del componente	XACA

Complementario

Marca	Sin marca
Información agregada del operador	Arrancado
Color de lentes o tapa/operador	Negro
Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de Montaje	Frente del recinto
Se vende en cantidades indivisibles	10
Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Peso del producto	0,01 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,200 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	3,000 cm
Paquete 1 Peso	9,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4,000 cm
Paquete 2 Ancho	8,000 cm
Paquete 2 Longitud	12,000 cm
Paquete 2 Peso	95,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	700
Paquete 3 Altura	30,000 cm

Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,120 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------