



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Fijo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policarbonato
1 tubo de neón	Bombilla no incluida, Rojo
Tipo de bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	<= 250 V

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Potencia máxima disipada en W	7 W
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm ² con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V acorde a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a IEC 60947-1
Anchura total CAD	70 mm
Altura total CAD	63 mm
Profundidad total CAD	70 mm

Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C, estado 1 LED -25...70 °C, estado 1 Incandescente
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado de protección NEMA	Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,000 cm

Paquete 1 Peso	136,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,597 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	52,508 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------