

Hoja de datos del producto

Características

ZA2EE102

Bloque contacto, Easy Harmony XA2, contacto único, para cabezal 22 mm, terminal fastón, 1 NC



Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre Corto del Dispositivo	ZA2E

Complementario

Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Tipo de bloque de contactos	Único
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Sin
Endurancia mecánica	1500000 Ciclos
Conexiones - terminales	,<= 2 x 1.5 mm ² acorde aIEC 60947-1 ,<= 1 x 2.5 mm ² acorde aIEC 60947-1 ,>= 1 x 0.5 mm ² acorde aIEC 60947-1 Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm acorde aIEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible tipogL acorde aIEC 60269-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A acorde aIEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60947-1
[Ie] corriente asignada de empleo	2 A en230 V,AC-15,A600 acorde aIEC 60947-5-1 0,2 A en110 V,DC-13,Q600 acorde aIEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos,AC-15,2 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0,5 acorde aIEC 60947-5-1 500000 Ciclos,DC-13,0,2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0,5 acorde aIEC 60947-5-1
Tipo y composición de contactos	1 NC

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Grado de protección IP	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	IEC 60947-1 IEC 60529 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,520 cm
Paquete 1 Ancho	10,160 cm
Paquete 1 Longitud	10,160 cm
Paquete 1 Peso	20,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5,200 cm
Paquete 2 Ancho	19,100 cm
Paquete 2 Longitud	17,000 cm
Paquete 2 Peso	100,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------