

Hoja de datos del producto

Características

ZB5SZ3

enchufe de obturación redondo para unidades
Ø 22 mm - negro - juego de 10



Principal

Gama de producto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo de accesorio/ componente	Tapa obturadora
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de instalación
Tipo de Producto o Componente	Tapón de cierre
Destino de accesorio/ componente	Interruptores de Ø 22 mm para cabezales circulares
Color de lentes o tapa/ operador	Dark grey

Complementario

Material	Plástico
Material del bisel	Plástico gris oscuro
Tipo de cabezal	Estándar
Colour	Gris oscuro
Composición del dispositivo	Tuerca Tapa obturadora
Se vende en cantidades indivisibles	10
Peso del producto	0,009 kg
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Perfil de operador	Empotrado
Nombre de estación	XALD 2 ... 5 recortes XALK 2 ... 5 recortes

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 Ancho	2,8 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	8 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Paquete 2 Altura	7 cm
Paquete 2 Ancho	7 cm
Paquete 2 Longitud	8,8 cm
Paquete 2 Peso	97 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,368 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------