



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de Producto o Componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Cabeza asociada	ZCKD05 ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Maneta de rodamiento retorno por resorte Metal - tipo de cable: longitud variable)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C para ambiente estándar -40...70 °C para temperatura baja 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C ambiente estándar -40...70 °C temperatura baja 10...120 °C alta temperatura
Características ambientales	Alta temperatura Ambiente estándar Temperatura baja

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,200 cm
Paquete 1 Ancho	2,400 cm
Paquete 1 Longitud	12,300 cm
Paquete 1 Peso	32,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,465 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------