



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobová řada	Mureva lights
Označení výrobku	Floodlight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	150 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	18000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	6500 K
Barevný odstín	Černá
Součást výrobku	Sensor
Třída el. izolace	Class E
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	342,0 mm
Šířka	278,0 mm
Hloubka	61,0 mm
Hmotnost přístroje	4,05 kg

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK06
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	4,542 kg
Výška balení 1	11 cm
Šířka balení 1	32,4 cm
Délka balení 1	40 cm
Typ balení 2	P12

Počet výrobků v balení 2	16
Hmotnost balení 2	96,144 kg
Výška balení 2	75 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	120 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	2
Hmotnost balení 3	10,518 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	5 years
--------	---------