



## Základní popis

Řada	Mureva
Výrobová řada	Mureva lights
Označení výrobku	Floodlight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

## Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	200 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R <sub>a</sub> =80
Světelný tok	24000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	6500 K
Barevný odstín	Černá
Součást výrobku	Sensor
Třída el. izolace	Class E
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	342,0 mm
Šířka	278,0 mm
Hloubka	61,0 mm
Hmotnost přístroje	4,9 kg

## Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK06
Provozní teplota	-30...45 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	5,524 kg
Výška balení 1	11,6 cm
Šířka balení 1	34,2 cm
Délka balení 1	42,4 cm
Typ balení 2	P12

Počet výrobků v balení 2	16
Hmotnost balení 2	111,76 kg
Výška balení 2	75 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	120 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	2
Hmotnost balení 3	12,47 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o <span> </span> RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O<span> </span>Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a <span> </span> nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	5 years
--------	---------