



Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová řada	Thorsman Worklights
Označení výrobku	Worklight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Mobilní zařízení Sklady a garáže Nemocnice Rezidenční Sports hall

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Typ sítě	AC
Provozní výkon (W)	30 W
Standard zástrčky	Contour
Světelný tok	3000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Index podání barev	R _a =80
Teplota barev	4000 K
Úhel paprsku	110 °
Power factor	0,9
Výška	254,5 mm
Šířka	231,0 mm
Hloubka	20,0 mm
Hmotnost přístroje	1,1 kg

Prostředí

Popis prostředí	Odolnost proti vodě Odolnost proti prachu Odolný UV Impact resistant
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK05
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	1,7 kg
Výška balení 1	26 cm
Šířka balení 1	26 cm
Délka balení 1	26 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	5

Hmotnost balení 2	8,941 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	80
Hmotnost balení 3	155,056 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------