



Základní popis

Označení řady	M-Plan glass M-Arc M-Plan M-Elegance System M M-Star M-Smart
Představení přístroje	Mechanismus s centrální deskou
Standard pro zásuvku	Německo
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Dodatečné informace o konektoru	Se štítkem S clonkami

Doplňky

Konfigurace výstupu	2P + E
Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
Barevný odstín	Bílá (RAL 9016)
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Povrchová úprava	Antibakteriální
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,0 cm
Šířka balení 1	7,1 cm
Délka balení 1	7,1 cm
Hmotnost balení 1	79,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,1 cm
Šířka balení 2	18,1 cm
Délka balení 2	27,1 cm
Hmotnost balení 2	912,0 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	40
Výška balení 3	18,5 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	4,05 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------