

Základní popis

| | |
|----------------------------|------------------|
| Řada | Nová Unica |
| Použití zařízení | Montáž |
| Typ produktu nebo součástí | Krycí rámeček |
| Označení řady | Unica Studio |
| Násobnost | Dvojnásobný |
| Směr instalace | Vodorovná/svislá |
| Typ rámečku | Dvojnásobný |
| Počet modulů | 2 x 2 moduly |
| Upevnění | Zacvaknutím |
| Barevný odstín | Aluminium |

Doplňky

| | |
|----------------------------|--|
| Materiál | Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Normy | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| Šířka | 156 mm |
| Výška | 85 mm |
| Hloubka | 10 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,021 kg |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu |

Prostředí

| | |
|-------------------|--------|
| Stupeň ochrany IK | IK04 |
| Stupeň krytí IP | IP21 D |

Jednotky balení

| | |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 1,000 cm |
| Šířka balení 1 | 8,500 cm |
| Délka balení 1 | 15,700 cm |
| Hmotnost balení 1 | 25,000 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 5 |
| Výška balení 2 | 6,500 cm |
| Šířka balení 2 | 12,500 cm |
| Délka balení 2 | 18,500 cm |
| Hmotnost balení 2 | 185,000 g |
| Typ balení 3 | S04 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Počet jednotek v balení 3 | 180 |
| Výška balení 3 | 30,000 cm |
| Šířka balení 3 | 40,000 cm |
| Délka balení 3 | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 3 | 7,368 kg |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| Číslo SCIP | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Nařízení REACH | Deklarace REACH |
| Směrnice RoHS EU | Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU) Deklarace EU RoHS |
| Netoxický, bez těžkých kovů | Ano |
| Bez rtuti | Ano |
| Udržitelné balení | Ano |
| Informace o výjimce RoHS | Ano |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Zasílací profil | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace |
| Zpětný odběr | No |
| Uhlíková stopa (kg CO2 eq.) | 1 |

Záruční lhůta

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|