



Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio
Násobnost	Pětinasobný
Směr instalace	Vodorovná/svislá
Typ rámečku	Pětinasobný
Počet modulů	5 x 2 modules
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)

Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Povrchová úprava	Lesklý
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	369 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérmu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	37 cm
Hmotnost balení 1	47 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	9,5 cm
Délka balení 2	38,2 cm

Hmotnost balení 2	350 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	15
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	1,375 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------