



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	2
Konfigurace výstupu	2P + E
Směrodatná odchylka na výstupu	Česká republika
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Dodatečné informace o konektoru	Uzemňovací kolík
Jmenovitý proud	16 A

Doplňky

Použití zařízení	Napájení
Typ krytu	S clonkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Upevnění	2 fixační body
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly, cos phi = 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava	Lesklý
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochraně fólií
Standardy	IEC 60884-1
Hloubka zapuštění	27 mm
Hloubka	35,3 mm
Šířka	85 mm
Výška	125 mm
Hmotnost přístroje	0,0864 kg

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinnosti každého uživatele nebo integrátora je provést analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Povrchová úprava	Neupravená
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP21 D
Popis prostředí	Aceton Kapalina na čištění oken Alkohol Tekuté mýdlo Odolný UV Olej Bělidlo Benzin

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	12,500 cm
Hmotnost balení 1	95,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	10,500 cm
Šířka balení 2	13,500 cm
Délka balení 2	19,000 cm
Hmotnost balení 2	536,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	90
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,156 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 ANO
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců