

### Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součástí	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio Metal
Násobnost	Dvojnásobný
Směr instalace	Vodorovná/svislá
Typ rámečku	Dvojnásobný
Počet modulů	2 x 2 moduly
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Bronze
Barva boční strany	Černá (RAL 7021)

### Doplňky

Materiál	Polykarbonát: mezilehlá deska
Povrchová úprava	Natřený štětcem
Počet kusů na sadu	Sada 3
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	156 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,033 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

### Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,0 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	15,6 cm
Hmotnost balení 1	35,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	3
Výška balení 2	6,8 cm
Šířka balení 2	12,7 cm
Délka balení 2	18,8 cm

Hmotnost balení 2	165 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	108
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	6,725 kg

## Nabídka udržitelnosti

Obal bez plastu	Ne
Balení s kartónovým obalem	Ano
Číslo SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice RoHS EU	Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Netoxický, bez těžkých kovů	Ano
Bez rtuti	Ano
Udržitelné balení	Ano
Informace o výjimce RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	No
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	1

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------