

Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součástí	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio Color
Násobnost	Čtyřnásobný
Směr instalace	Vodorovná/svislá
Typ rámečku	Čtyřnásobný
Počet modulů	4 x 2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Světle šedá
Barva boční strany	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček Polykarbonát: mezilehlá deska
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	298 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,063 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérmu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	29,8 cm
Hmotnost balení 1	67 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	7,6 cm
Šířka balení 2	9,4 cm
Délka balení 2	31,9 cm
Hmotnost balení 2	398 g

Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	45
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	4,075 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content	21

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------