



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet modulů	2 moduly
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Povrchová úprava	Lesklý
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz
Maximální spotřeba (W)	0,075 W
Jm. výstupní výkon	12 W
Vstupní výkon	12 W
Životnost v hodinách	30000 H 12 W
Počet zásuvek	2
Integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1 A 1 USB typ C 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita výrobku	Všechna zařízení splňují standard EN 62684
Upevnění	Čelistmi Šrouby
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Provozní teplota	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	42 mm

Hloubka zapuštění	30,8 mm
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Třída elektrické izolace	Třída II
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,900 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	54,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,000 cm
Šířka balení 2	14,500 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	614,000 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	15,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,455 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------