

Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Umístění uzem. oka	90° zemní výstupek
Jmenovitý proud	16 A

Doplňky

Použití zařízení	Napájení
Typ krytu	S clonkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly, cos phi = 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	PC: kryt mechanismu PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Povrchová úprava	Nabarvený
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochraně fólií
Standardy	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Certifikace výrobků	Aenor[RETURN]NF
Hloubka zapuštění	27 mm
Hloubka	37 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0362 kg

Povrchová úprava	Nabarvený
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP4X
Popis prostředí	Alkohol Aceton Olej Odolný UV Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	33,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,0 cm
Šířka balení 2	14,0 cm
Délka balení 2	26,0 cm
Hmotnost balení 2	408,0 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	4,471 kg

Nabídka udržitelnosti

Číslo SCIP	B6e4b162-aa09-468a-b71a-60c30d173905
Obal bez plastu	Ne
Balení s kartónovým obalem	Ano
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice RoHS EU	V souladu s normami Deklarace EU RoHS
Netoxický, bez těžkých kovů	Ano
Bez rtuti	Ano
Udržitelné balení	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o výjimce RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	No
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	1
Minimální procento recyklovaných odpadů	45

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------