



Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Intermediate switch
Představení přístroje	Mechanismus s centrální deskou
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	Přepínač křížový
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 Cykly 20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Podmínky použití	Vnitřní
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	Jednomodul
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm² pevný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý
Specific treatment - integrated within the material	Neupravená
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34,25 mm
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hmotnost přístroje	0,026 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice

Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Bélidlo Odolný UV Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo Benzín Aceton Olej Alkohol

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,8 cm
Šířka balení 1	2,25 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	20 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	8,2 cm
Šířka balení 2	17,7 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	484 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	4,313 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců