



Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	2-way and OFF retractive
Počet klapků	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Aluminium
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm ² pevný kabel 0...2,5 mm ² ohebný kabel
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro CuZn37: svorkovnice PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Označení	Bez označení
Povrchová úprava	Lesklý
Specific treatment - integrated within the material	Nabarvený
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34,25 mm
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hmotnost přístroje	0,0191 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	Směrnice NN IEC 60669-1

Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	21,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,0 cm
Šířka balení 2	18,0 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	295,0 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	893,0 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců