



Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	TV zásuvka
Použití zařízení	Komunikace Podpora mediálních zařízení
Představení přístroje	Mechanismus
Typ TV zásuvky	Samostatně
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Konektor TV	Samec IEC 9.52 mm
Útlum	1,5 dB TV signál5...2200 MHz
Průtok proudu DC	Ano
Počet modulů	2 moduly
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Povrchová úprava	Painted powder coated
Označení	Bez označení
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	35,5 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	35,5 mm
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Provozní teplota	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C
Normy	CE

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,300 cm
Šířka balení 1	6,100 cm
Délka balení 1	9,400 cm
Hmotnost balení 1	46,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,600 cm
Šířka balení 2	14,000 cm
Délka balení 2	26,500 cm
Hmotnost balení 2	532,000 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	15,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,270 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------