

Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Podmínky použití	Vnitřní

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet modulů	2 moduly
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Povrchová úprava	Lesklý
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz
Maximální spotřeba (W)	0,3 W
Jm. výstupní výkon	45 W
Životnost v hodinách	30000 H 52,5 W
Počet zásuvek	2
Integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1.5 A 1 USB typ C 5 V DC, maximální proud zátěže: 3 A
Materiál	Plast: skříňka
Typ ochrany	Zkrat Přepětí Přehřátí Přepětí Nadproud
Počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č.1
Velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	7 mm
Součást výrobku	Montážní rám
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami
Provozní teplota	0...40 °C
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	39 mm
Hloubka zapuštění	30 mm
Hmotnost přístroje	0,131 kg

Počet kusů na sadu	1
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Třída elektrické izolace	Třída II
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,2 cm
Šířka balení 1	7,2 cm
Délka balení 1	7,2 cm
Hmotnost balení 1	138,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	20 cm
Délka balení 2	22,5 cm
Hmotnost balení 2	1,504 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	7,958 kg

Nabídka udržitelnosti

Obal bez plastu	Ne
Balení s kartónovým obalem	Ano
Číslo SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice RoHS EU	V souladu s normami Deklarace EU RoHS
Netoxický, bez těžkých kovů	Ano
Bez rtuti	Ano
Udržitelné balení	Ano
Informace o výjimce RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Zasílací profil	Informace O Ukončení Životnosti
Zpětný odběr	No
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	36

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------