



Základní popis

Řada	New Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro adaptaci
Typ produktu nebo součásti	Kolébka
Počet modulů	Jednomodul
Představení přístroje	Rocker
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Použití výrobku	Spínač
Povrchová úprava	Zářivý
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: rocker
Hloubka	9 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,002 kg
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,0 cm
Šířka balení 1	2,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	4,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,5 cm
Šířka balení 2	12,5 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	95,0 g

Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	40
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	15,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	593,0 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------