



Základní popis

Řada	New Unica
Příslušenství / náhradní díly	Aesthetic Accessory
Typ produktu nebo součásti	Kolébka
Označení řady	New Unica
Počet modulů	Jednomodul
Představení přístroje	Rocker
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)

Doplňky

Použití výrobku	Spínač a tlačítko
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: rocker
Hloubka	9 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,002 kg
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP4X
Popis prostředí	Aceton Bělidlo Odolný UV Kapalina na čištění oken Benzín Tekuté mýdlo Alkohol Olej

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	0,6 cm
Šířka balení 1	0,8 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	3 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,5 cm
Šířka balení 2	12,5 cm
Délka balení 2	18,7 cm
Hmotnost balení 2	89 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	942 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení o Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------