



Základní popis

Řada	New Unica
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Počet modulů	Jednomodul
Představení přístroje	Krycí deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Antibakteriální
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,300 cm
Šířka balení 1	2,300 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	6,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	12,700 cm
Šířka balení 2	12,500 cm
Délka balení 2	18,500 cm
Hmotnost balení 2	187,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm

Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,054 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
------------------	---

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------