



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Krabice pro povrchovou montáž
Násobnost	Jednonásobný
Použití zařízení	Montáž
Kód barvy	RAL 9003
Barva	Bílá

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	84 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	43 mm
Depth of visual part	43 mm
Hmotnost přístroje	0,055 kg
Cílový kanál	Profesionální
Barevný odstín	Bílá

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	62,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	852,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,878 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------